### **WAH 35/KU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片







魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

### 通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 米色, 25.7 mm	
订货号	<u>1070260000</u>	
类型	WAH 35/KU	
GTIN (EAN)	4008190191061	
数量	20 items	

## **WAH 35/KU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批				
ROHS	一致			
マママ				
深	22.6 mm	深度 (英寸)	0.8898 inch	
高度	51.5 mm	高度 (英寸)	2.0276 inch	
宽度	25.7 mm	宽度 (英寸)	1.0118 inch	
争重 ————————————————————————————————————	5.15 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	100 °C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态		合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
防爆版	不			
材料参数				
++	W7.T.L. 0.0	*T & / c) *T	\1. <del>/-</del>	
基础材料	聚酰胺 66	颜色编码	米色	
阻燃等级符合 UL 94	V-2			
分类				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 9.0  ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90	
ECLASS 15.0	27-25-03-90			

## 数据信息页

### **WAH 35/KU**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 附件

### 针对触点进行保护



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全 性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭 受电击。

### 通用订货数据

类型 WAP WFF35 订货号 <u>1069700000</u>

GTIN (EAN) 4008190104023

数量 20 ST

版本

插销型螺钉端子, 盖板, 深褐, 2 mm

目录日期/图纸 3