## **SSCH 7.3X1.2X1000**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件,您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用,可收集、分配或耗散电位。

## 通用订货数据

版本	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质
订货号	<u>1071200000</u>
类型	SSCH 7.3X1.2X1000
GTIN (EAN)	4008190279172
数量	1 M

## SSCH 7.3X1.2X1000



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

审批			
ROHS	一致		
	— <u>±</u> X		
尺寸和重量			
深	1.2 mm	深度 (英寸)	0.0472 inch
高度	1000 mm	高度 (英寸)	39.37 inch
宽度	7.3 mm	宽度 (英寸)	0.2874 inch
争重	67.76 g		
温度			
71479 #	F.00 40.00		
不境温度	-5 °C40 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	<b>合规</b> ,无例外		
REACH SVHC			
	, , <u></u>		
其它技术参数			
安装指导	直接安装		
材料参数	'		
# 7m +-4 x/l	青铜材质	<b>丰</b> 而从田	经镀锌处理的
基础材料 网络拉尔		表面处理	经银铁处理的
颜色编码	银色		
通用的			
安装指导	直接安装	表面处理	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
TIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
TIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92
CLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92
ECLASS 13.0	27-14-11-92	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

目录日期/图纸 2