

## 产品图片



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，24 A，回路数：2，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：是，宽度：4 mm
订货号	<a href="#">1071500000</a>
类型	Q 2 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424930
数量	50 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	9.5 mm	深度 (英寸)	0.374 inch
高度	10.1 mm	高度 (英寸)	0.3976 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
净重	1.64 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	黄色
------	--------	------	----

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

回路数	2	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

## 额定数据

额定电流	24 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		