


产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，24 A，回路数：3，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：是，宽度：4 mm
订货号	1071600000
类型	Q 3 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190424923
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	9.5 mm	深度 (英寸)	0.374 inch
高度	16.2 mm	高度 (英寸)	0.6378 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
净重	2.3 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	黄色
------	--------	------	----

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

回路数	3	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	---	------	---------------

额定数据

额定电流	24 A
------	------

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		