

WAD 4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	端子盖, 白色, PA 66, 高度: 19.8 mm, 宽度: 4.5 mm, 深: 9.6 mm, V-2
订货号	1072100000
类型	WAD 4 WS
GTIN (EAN)	4008190446116
数量	50 items

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	9.6 mm	深度 (英寸)	0.378 inch
高度	19.8 mm	高度 (英寸)	0.7795 inch
宽度	4.5 mm	宽度 (英寸)	0.1772 inch
净重	0.23 g		

温度

环境温度	-5 °C...40 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

固定类型	卡入	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位: mm)	4.00 mm
---------------	---------

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	白色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型	用于端子
----	------

通用的

安装指导	直接安装
------	------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		