WBB WDK2.5/BL5.08



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







魏德米勒提供丰富的固定支架产品组合,可轻松处理和补充我们的产品。从各种工具到绝缘护套,再到各种螺钉, 魏德米勒提供的组件在各个方面都彼此相配,因此便于根据各自的标准和保护法规进行装配。

通用订货数据

版本	隔板(端子), 橙色, 高度: 58 mm, 宽度: 5 mm, V-2, PA 66		
订货号	<u>1072660000</u>		
类型	WBB WDK2.5/BL5.08		
GTIN (EAN)	4008190470555		
数量	10 items		

WBB WDK2.5/BL5.08



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
	Th			
ROHS	<u>一</u> 致			
尺寸和重量				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	45.2 mm		1.7795 inch	
高度	58 mm	高度 (英寸)	2.2835 inch	
宽度	5 mm	宽度 (英寸)	0.1968 inch	
争重	8.5 g			
温度				
字储温度 	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
_{け 岡 歴 反} 最小持续工作温度	-50 °C		-5 C40 C	
	-50 C	取入付线工TF/加及	100 C	
环保产品合规				
RoHS 合规状态	合规,有例外			
RoHS 豁免(如适用/已知)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	936a8f21-8ce1-4838-a60e-9ad69268c052			
其它技术参数				
7 012/11/200				
可卡装	无	安装指导	直接安装	
材料参数	'		'	
基础材料	PA 66	颜色编码	橙色	
狙燃等级符合 UL 94	V-2			
系统特征值			,	
通用的				
安装指导	直接安装			
分类 分类				
,,,,,				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
TIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
11101 0.0	LC0000880			
	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ETIM 10.0		ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92 27-14-11-92	
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC000886			
ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	EC000886 27-14-11-33	ECLASS 10.0	27-14-11-92	

目录日期/图纸 2