

**CC 30/60 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

ClipCard 标记号用于标记电气安装设备和开关设备等，可替代雕版方案。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- PrintJet 打印机能持久打印，可替代雕版方案
- 万用固定
- 座（螺钉固定或用电缆扎带固定）
- 固定轨（自粘或螺钉固定）
- 背带粘胶的标记号针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

**通用订货数据**

版本	ClipCard, 设备标识牌, 30 x 60 mm, 灰色
订货号	<a href="#">1072680000</a>
类型	CC 30/60 K MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248829057
数量	30 items

**CC 30/60 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	1.2 mm	深度 (英寸)	0.0472 inch
高度	30 mm	高度 (英寸)	1.1811 inch
宽度	60 mm	宽度 (英寸)	2.3622 inch
净重	5.07 g		

**温度**

工作温度范围	-40...60 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.033 kg CO2 eq.

**通用数据**

粘胶剂	双面胶	
材料颜色 (阻抗编码)	8	
类型	自我粘贴的	
宽度	60 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	60 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	灰色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
推荐使用的工业	机械制造	
适用的打印机	<a href="#">PRINTJET CONNECT, MCP BASIC 2, MCP PLUS 2</a>	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Device markers	
工作温度范围	-40...60 °C	

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**CC 30/60 K MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸



## CC 30/60 K MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### 附件

#### 附件



#### 通用订货数据

类型	ETO CC 30/60 TRANSPAR.	版本
订货号	<a href="#">1934440000</a>	ClipCard, 附件, 30 x 60 mm, 透明
GTIN (EAN)	4032248590971	
数量	10 ST	