

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含混合插芯

通用订货数据

版本	混合法兰, IP67, 5类 (ISO/IEC 11801)
订货号	<a href="#">1072900000</a>
类型	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
数量	10 items

## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

## 尺寸和重量

净重

55.47 g

## 温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

## 环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 无例外

REACH SVHC

不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用参数

多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 20	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 27
屏蔽	360度; 全封闭外壳	外壳基本材料	铸铝
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	最大压接面积 软导线	0.75 mm <sup>2</sup>
最小多股导线接线截面积	0.08 mm <sup>2</sup>	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	安装方式	2 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	500
端口 1	Hybrid (Q10)	端口 2	压接

## 通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14	证书号 (cULus)	E316369
-------	--	-------------	---------

## 电气特性

通道电阻	<10 mΩ	额定电流	每个触点 3 A
------	--------	------	----------

## 分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

安装开孔



## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



## 通用订货数据

类型	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	版本
订货号	<a href="#">1135160000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	<a href="#">1096150000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	版本
订货号	<a href="#">1068970000</a>	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

## Crimping tools



- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针
- 自锁机构保证了压接的质量
  - 操作失误时可以解除自锁
  - 固定挡块可保证端头的精确放置位置

## 通用订货数据

类型	HTF HYB	版本
订货号	<a href="#">1119580000</a>	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm², 1mm², FoderB 夹
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

**IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

混合型电缆

按长度供货，铜电缆，混合软导线， 6 x 0.5 mm<sup>2</sup> + 4 x AWG 22/7



通用订货数据

类型	IE-C5DHAG-MW	版本	
订货号	<a href="#">1172250000</a>	连接电缆, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 110m	
GTIN (EAN)	4032248964543	以上的织物	
数量	110 M		

防尘盖

保护您的设备，防止灰尘和污垢。



通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本	
订货号	<a href="#">1058310000</a>	法兰外壳-防护盖	
GTIN (EAN)	4032248799404		
数量	10 ST		


## IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 配套联接件

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Sets - hybrid



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)  
金属, 含混合插芯

### 通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-HYB-10P	版本	
订货号	<a href="#">1072910000</a>	混合插头, 5类 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
数量	10 ST		