

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含混合插芯

通用订货数据

版本	混合法兰, IP67, 5 类 (ISO/IEC 11801)
订货号	1072900000
类型	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ
GTIN (EAN)	4032248831111
数量	10 items

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
证书号 (cULus) E316369

尺寸和重量

净重 55.47 g

温度

存储温度 工作温度 -40 °C...70 °C
安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

多股软导线的最大压接面积(AWG)	AWG 20	多股软导线的最小压接面积(AWG)	AWG 27
屏蔽	360度; 全封闭外壳	外壳基本材料	铸铝
目录册	5 类 (ISO/IEC 11801)	最大压接面积 软导线	0.75 mm ²
最小多股导线接线截面积	0.08 mm ²	最大护套直径	10 mm
最小护套直径	5 mm	安装方式	2 螺丝
防护等级	IP67	插拔次数	500
端口 1	Hybrid (Q10)	端口 2	压接

通用标准

连接器标准 IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14 证书号 (cULus) E316369

电气特性


通道电阻 <10 mΩ 额定电流 每个触点 3 A

分类

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

图纸

安装开孔



IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

类型	IE-BIC-HYB-P-0,2-300	版本
订货号	1135160000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915477	
数量	300 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,5-300	版本
订货号	1096150000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869114	
数量	300 ST	
类型	IE-BIC-HYB-P-0,75-300	版本
订货号	1068970000	Crimp contact, for flange insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823956	
数量	300 ST	

Crimping tools



... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	HTF HYB	版本
订货号	1119580000	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm², 1mm², FoderB 夹
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

混合型电缆



按长度供货，铜电缆，混合软导线， 6 x 0.5 mm² + 4 x AWG 22/7

通用订货数据

类型	IE-C5DHAG-MW	版本
订货号	1172250000	连接电缆, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 110m
GTIN (EAN)	4032248964543	以上的织物
数量	110 M	

防尘盖



保护您的设备，防止灰尘和污垢。

通用订货数据

类型	IE-BP-V14P	版本
订货号	1058310000	法兰外壳-防护盖
GTIN (EAN)	4032248799404	
数量	10 ST	


IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

配套联接件

Sets - hybrid



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含混合插芯

通用订货数据

类型	IE-PS-V14M-HYB-10P	版本	
订货号	1072910000	混合插头, 5 类 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831128		
数量	10 ST		