


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含混合插芯

通用订货数据

版本	混合插头, 5 类 (ISO/IEC 11801)
订货号	1072910000
类型	IE-PS-V14M-HYB-10P
GTIN (EAN)	4032248831128
数量	10 items

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

UL File Number Search

[UL 网站](#)

证书号 (cULus)

E316369

尺寸和重量

净重

61.81 g

温度

存储温度

工作温度

-40 °C...70 °C

安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态

合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

通用参数

多股软导线的最大压接面积(AWG)

AWG 20

多股软导线的最小压接面积(AWG)

AWG 27

屏蔽

360度; 全封闭外壳

外壳基本材料

铸锌

最大绝缘直径

1.05 mm

最小绝缘直径

0.85 mm

目录册

5 类 (ISO/IEC 11801)

最大压接面积 软导线

0.75 mm²

最小多股导线接线截面积

0.08 mm²

最大护套直径

10 mm

最小护套直径

5 mm

防护等级

IP67

插拔次数

500

端口 1

Hybrid (Q10)

端口 2

压接

通用标准

连接器标准

IEC 61076-3-119 CDV, IEC
61076-3-117 Var. 14

证书号 (cULus)

E316369

电气特性

通道电阻

<10 mΩ

额定电流

每个触点 3 A

分类

ETIM 8.0

EC001121

ETIM 9.0

EC001121

ETIM 10.0

EC001121


ECLASS 14.0

27-44-03-90

ECLASS 15.0

27-44-03-90

尺寸图



IE-PS-V14M-HYB-10P


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

类型	IE-PIC-HYB-S-0,2-300	版本
订货号	1135150000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248915347	
数量	300 ST	
类型	IE-PIC-HYB-S-0,5-300	版本
订货号	1096180000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248869152	
数量	300 ST	
类型	IE-PIC-HYB-S-0,75-300	版本
订货号	1068950000	Crimp contact, for plug insert, Hybrid
GTIN (EAN)	4032248823109	
数量	300 ST	

Crimping tools



- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针
- 自锁机构保证了压接的质量
 - 操作失误时可以解除自锁
 - 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	HTF HYB	版本
订货号	1119580000	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm², 1mm², FoderB 夹
GTIN (EAN)	4032248900626	
数量	1 ST	

IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

混合型电缆

按长度供货，铜电缆，混合软导线， 6 x 0.5 mm² + 4 x AWG 22/7



通用订货数据

类型	IE-C5DHAG-MW	版本	
订货号	1172250000	连接电缆, Cat.5 (ISO/IEC 11801) / Cat.5e (TIA T568-B), PVC, 110m	
GTIN (EAN)	4032248964543	以上的织物	
数量	110 M		

防尘盖

保护您的设备，防止灰尘和污垢。




通用订货数据

类型	IE-PP-V14P	版本	
订货号	1058280000	插头外壳-防护板	
GTIN (EAN)	4032248799374		
数量	10 ST		

Hybrid

混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体



通用订货数据

类型	IE-PI-HYB-10P	版本	
订货号	1068990000	Insert, for plug insert, Hybrid	
GTIN (EAN)	4032248823963		
数量	1 ST		


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

附件

www.weidmueller.com

空白



ESG 采用 Multicard 格式, 用于多种常用电气设备, 是久经考验的标记号。高品质的设备与高对比度外观相得益彰。适合于以下设备生产商的设备：Siemens、ABB、Beckhoff 等。

优点：

- 可根据型号选择自粘式或卡入式标签
- 为断路器等设备提供导轨安装式 ESG 标记号。
- 根据说明采用激光进行个性化打印

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	ESG 9/11 K MC NE WS	版本
订货号	1857440000	ESG, 设备标识牌 x 11 mm, PA 66, 颜色编码: 白色, 自我粘贴的
GTIN (EAN)	4032248402731	
数量	200 ST	


IE-PS-V14M-HYB-10P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

配套联接件

www.weidmueller.com

Sets - hybrid



PushPull 接插件, IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET)
金属, 含混合插芯

通用订货数据

类型	IE-BSS-V14M-HYB-10P-FJ	版本	
订货号	1072900000	混合法兰, IP67, 5类 (ISO/IEC 11801)	
GTIN (EAN)	4032248831111		
数量	10 ST		