

**WAP WFF120**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



魏德米勒的防触电保护系统确保您的机柜具有更高的安全性。用于防止因为操作或失误造成意外接触带电部件而遭受电击。

通用订货数据

版本	插销型螺钉端子, 盖板, 深褐, 2 mm
订货号	<a href="#">1073000000</a>
类型	WAP WFF120
GTIN (EAN)	4008 1904 75260
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	74.75 mm	深度 (英寸)	2.9429 inch
高度	37.45 mm	高度 (英寸)	1.4744 inch
宽度	2 mm	宽度 (英寸)	0.0787 inch
净重	3.1 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0,035 kg CO2 eq.	

## 其它技术参数

可卡装	无	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 材料参数

基础材料	Wemid	颜色编码	深褐
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 系统特征值

类型	侧板		
----	----	--	--

## 通用的

安装指导	直接安装		
------	------	--	--

## 分类

ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 14.0	27-25-03-01
ECLASS 15.0	27-25-03-01		