

## Q 20 WDL2.5S

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损，仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

## 通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黄色，24 A，回路数：20，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：是，宽度：4 mm
订货号	<a href="#">1074200000</a>
类型	Q 20 WDL2.5S
GTIN (EAN)	4008190910501
数量	20 items

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

深	9.5 mm	深度 (英寸)	0.374 inch
高度	119.9 mm	高度 (英寸)	4.7205 inch
宽度	4 mm	宽度 (英寸)	0.1575 inch
净重	15.55 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
------	----------------	------	---------------

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直通 (套管), 直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位: mm)	6.10 mm
---------------	---------

## 材料参数

基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	黄色
------	--------	------	----

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

回路数	20	安装指导	直通 (套管), 直接安装
-----	----	------	---------------

## 额定数据

额定电流	24 A
------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		