

## KSWN M63

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

版本	KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 63, 尼龙 6
订货号	<a href="#">1076660000</a>
类型	KSWN M63
GTIN (EAN)	4032248838707
数量	25 items

**KSWN M63**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**审批**

ROHS 一致

**尺寸和重量**

高度	2 mm	高度 (英寸)	0.0787 inch
净重	3.63 g		

**温度**

工作温度 -40 °C...135 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用参数**

硅胶	无	接线数量	1
最大工作温度	135 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	电缆接头	M 63
基础材料	尼龙 6	密封圈直径	79.40 mm
螺纹 (外部)	M 63	螺纹 (内部)	M 63

**分类**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

