

与插图相似



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

版本	KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 16, 纤维板
订货号	1076680000
类型	KSWF M16
GTIN (EAN)	4032248838615
数量	25 items
交货状态	已取消
有效期	2024-08-31T00:00:00+02:00
替代产品	KSWN M16

技术数据

审批

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

高度	1.5 mm	高度 (英寸)	0.0591 inch
净重	0.08 g		

温度

工作温度	-40 °C...95 °C
------	----------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规，无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

硅胶	无	接线数量	1
最大工作温度	95 °C	最小工作温度	-40 °C
螺距	1.5 mm	电缆接头	M 16
基础材料	纤维板	密封圈直径	25.00 mm
螺纹 (外部)	M 16	螺纹 (内部)	M 16

分类

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

