

CTF 63 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.5mm ² , 6mm ² , B-Crimp
订货号	1077010000
类型	CTF 63 ZERT
GTIN (EAN)	4032248864386
数量	1 items

尺寸和重量

宽度	250 mm	宽度 (英寸)	9.8425 inch
净重	674.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012		

PW6 技术数据

物品描述	压接工具, 用于扁平插针和插套, 连接宽度为6.3 mm	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------------------------------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	6 mm ²	Crimpart/-profil	B-Crimp
------------	-------------------	------------------	---------

触点描述

插针类型	F- 插头 / - 插套	导线最大压接面积, AWG	AWG 10
导线最小压接面积, AWG	AWG 21	插头宽度	6.3 mm
压接范围, 最大	6 mm ²	最小压接面积	0.5 mm ²

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		



附件

配件 / 替换零件



用于扁型插件和插套，压接端开口或卷口

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

类型	ERTE AN CTF 63	版本
订货号	1246390000	压接工具, 备用件
GTIN (EAN)	4050118034479	
数量	1 ST	