WQB PEN 16N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







附近接线端子通过横联件实现电位分配或倍增。可轻松避免额外的接线工作。即使电极破损,仍能保证接线端子的接触可靠性。魏德米勒产品组合中有适合模块化接线端子的可插拔、可拧紧横联系统。

通用订货数据

版本	横联件(端子), 螺钉固定的, 银灰色, 76 A, 回路数: 2, 间距 P(单位:mm): 12.00, 绝缘: 无, 宽度: 17.6 mm	
订货号	<u>1079600000</u>	
类型	WQB PEN 16N	
GTIN (EAN)	4008190370107	
数量	10 items	

WQB PEN 16N



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ マママ ママ			
深 こうしゅう	1.2 mm	深度 (英寸)	0.0472 inch
高度	21.09 mm	 高度 (英寸)	0.8303 inch
5度	17.6 mm	宽度 (英寸)	0.6929 inch
重	3.25 g		
温度			
字储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
不保产品合规			<u>'</u>
doHS 合规状态	一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			,
그는 光피	栅红田克拉	rt-le uc	
国定类型 安装方式	螺钉固定的		不
	旋紧的		
大小			
ョ距 P(单位:mm)	12.00 mm		
材料参数	,		,
基础材料	青铜 镀锌的	颜色编码	银灰色
系统特征值			
类型	横联		
		, ,	,
回路数	2		
·····································	,		,
	76 A		
次定电池 分类	70 A		
TIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
TIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
TIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
CLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
CLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
CLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

目录日期/图纸 2