

**WSH 4 MT**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片



Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装，同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 导轨支架, 金属材质
订货号	<a href="#">1079900000</a>
类型	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008 1903 79254
数量	10 items

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS	一致
------	----

## 尺寸和重量

宽度	13.5 mm	宽度 (英寸)	0.5315 inch
净重	36.9 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	85 °C		

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不	安装方式	旋紧的

## 大小

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

## 材料参数

基础材料	金属材质	颜色编码	灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		

## 系统特征值

类型	用于端子导轨
----	--------

## 通用的

回路数	1	安装指导	直接安装
-----	---	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ETIM 10.0	EC001166	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

类型	SA 3.00X10.00X1000 CUZN...	版本
订货号	<a href="#">0259800000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 M	
类型	SSCH 10X3X1000 CU/SN	版本
订货号	<a href="#">0348900000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	
类型	SSCH 15X6X1000 CU/SN	版本
订货号	<a href="#">0357400000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190169572	
数量	1 M	
类型	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	版本
订货号	<a href="#">0438000000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 钢
GTIN (EAN)	4008190080938	
数量	25 M	
类型	SSCH 6X6X1000 CU/SN	版本
订货号	<a href="#">0571300000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190015039	
数量	1 M	
类型	SSCH 7.3X1.2X1000	版本
订货号	<a href="#">1071200000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190279172	
数量	1 M	

垫片



有三种长度的不锈钢距离支架，可用于增加安装导轨或 DIN 导轨与外壳后壁之间的距离。

WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	SP M6 15 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190857851	15 mm, 基础材料: 钢, 银色
数量	2 ST	
类型	SP M6 20 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190850234	20 mm, 基础材料: 钢, 银色
数量	2 ST	
类型	SP M6 30 MSZN	版本
订货号	<a href="#">3896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), 距离支架, 高度: 11.2 mm, 宽度: 10 mm, 深:
GTIN (EAN)	4008190850241	30 mm, 基础材料: 钢, 银色
数量	2 ST	

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件，您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用，可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

类型	NSCH 1M	版本
订货号	<a href="#">0280200000</a>	汇流排 (端子), 本色, 高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190012953	
数量	10 M	
类型	ESCH 1 M	版本
订货号	<a href="#">0280300000</a>	汇流排 (端子), 银色, 高度: 12 mm, 深: 2 mm, 钢
GTIN (EAN)	4008190143053	
数量	10 M	