

## HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成，经过我们的不断优化，能抵抗严苛环境条件。该多部件外壳允许用户在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP68, IP69, 插接状态下, 插头外壳, 压线框联接, 标准
订货号	<a href="#">1079930000</a>
类型	HDC IP68 HP 24B TO
GTIN (EAN)	4032248842032
数量	1 items

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	192 mm	深度 (英寸)	7.559 inch
高度	120 mm	高度 (英寸)	4.7244 inch
宽度	64 mm	宽度 (英寸)	2.5197 inch
净重	822.72 g		

温度

温度限值 -50 °C ... 120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	汗液
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	不稳定
材料	水	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	紫外	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	臭氧	
化学抵抗力	有耐受性	

通用参数

回路数	0	外壳设计	插头外壳
安装尺寸	8	颜色编码	黑色, 黑 (类似RAL 9005)
表面处理	粉末涂层	型号	插头
系列	高能量	不含卤素	false
BG	8	防护等级	IP68, IP69, 插接状态下

通用参数

拧紧力矩	11 Nm	外壳基本材料	铸铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP68, IP69, 插接状态下
系列	高能量	EMC 外壳	是
锁定元件材料	不锈钢		

**HDC IP68 HP 24B TO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

**技术数据**

www.weidmueller.com

**运行**

插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
拧紧力矩	11 Nm	两侧输入电缆数量	0
外壳设计	插头外壳	锁定系统设计	压线框联接
类型	标准	安装尺寸	8
进线	不	型号	插头
机罩设计	压线框联接	密封	硅橡胶
颜色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005	BG	8

**重要注意事项**

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加，并包含相应的峰值，具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格，请联系我们。
------	---

**分类**



ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 HP 24B TO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

www.weidmueller.com



为避免损坏触点和绝缘套管，我们建议将电缆固定。对应的距离如下图所示。电缆固定件不包括在交付范围内。

**HDC IP68 HP 24B TO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

附件

内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



通用订货数据

类型	SK WSD-S 1,5-10,0	版本	
订货号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
数量	1 ST		

HighPower 备件



通用订货数据

类型	HDC HP TO SCREW SET	版本	
订货号	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
数量	10 ST		
类型	HDC HP TO SCREW SET	版本	
订货号	<a href="#">2447770000</a>	HDC-HighPower	
GTIN (EAN)	4050118461688		
数量	10 ST		