

**HDC IP65 16B FRAME M4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**IP65**

特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

**通用订货数据**

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下,, 压线框联接,, 电缆接头尺寸: none
订货号	<a href="#">1081570000</a>
类型	HDC IP65 16B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844418
数量	1 items

**HDC IP65 16B FRAME M4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**技术数据**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

**尺寸和重量**

深	129 mm
高度	14 mm
宽度	58 mm
安装尺寸 - 高度	32 mm
净重	78 g

深度 (英寸)	5.0787 inch
高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度 (英寸)	2.2835 inch
安装宽度	103 mm

**温度**

温度限值 -50 °C ... 125 °C

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
化学抵抗力	
材料	丙酮
化学抵抗力	有耐受性
材料	柴油
化学抵抗力	不稳定
材料	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
材料	传动油
化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	液压油
化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	石油挥发油
化学抵抗力	不稳定
材料	汗液
化学抵抗力	有条件的耐受性
材料	高级汽油
化学抵抗力	不稳定
材料	水
化学抵抗力	有耐受性
材料	紫外
化学抵抗力	有耐受性
材料	臭氧
化学抵抗力	有耐受性

**通用参数**

外壳基本材料	铸铝	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是		

**尺寸大小**

孔距 A2	103 mm	进线	不
外壳总长	129 mm	外壳高度 B	14 mm

**HDC IP65 16B FRAME M4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****运行**

电缆螺旋连接, 数量	0
插头/插座/盖板	下部 底座
两侧输入电缆数量	0
安装尺寸	6
型号	扩展 (运行)
颜色 (RAL)	RAL 7001

电缆接头尺寸	none
罩盖	无盖板
锁定系统设计	压线框联接
进线	不
密封	无密封
BG	6

**分类**

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

**HDC IP65 16B FRAME M4**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

图纸

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

