

HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, , 压线框联接, , 电缆接头尺寸: none
订货号	1081570000
类型	HDC IP65 16B FRAME M4
GTIN (EAN)	4032248844418
数量	1 items

HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	129 mm	深度 (英寸)	5.0787 inch
高度	14 mm	高度 (英寸)	0.5512 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	103 mm
净重	78 g		

温度

温度限值 -50 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外	
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)	
化学抵抗力	材料	丙酮
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	柴油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	乙醇
	化学抵抗力	有耐受性
	材料	传动油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	液压油
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	石油挥发油
	化学抵抗力	不稳定
	材料	汗液
	化学抵抗力	有条件的耐受性
	材料	高级汽油
	化学抵抗力	不稳定
材料	水	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	紫外	
化学抵抗力	有耐受性	
材料	臭氧	
化学抵抗力	有耐受性	

通用参数

外壳基本材料	铸铝	防护等级	IP65, 插接状态下
EMC 外壳	是		

尺寸大小

孔距 A2	103 mm	进线	不
外壳总长	129 mm	外壳高度B	14 mm

HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	none
插头/插座/盖板	下部 底座	罩盖	无盖板
两侧输入电缆数量	0	锁定系统设计	压线框联接
安装尺寸	6	进线	不
型号	扩展 (运行)	密封	无密封
颜色 (RAL)	RAL 7001	BG	6

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP65 16B FRAME M4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

