BFEH 1/WSH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

产品图片







Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

	·
版本	附件, 固定, 金属材质
订货号	<u>1082400000</u>
类型	BFEH 1/WSH
GTIN (EAN)	4008190989057
数量	10 items

BFEH 1/WSH



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

DOLLS	\Z\ t			
ROHS	一致			
尺寸和重量				
\v	0.1	\@ ## (## _ L\\	4.000=::::	
<u>深</u>	31 mm	深度 (英寸)	1.2205 inch	
高度	20 mm	高度 (英寸)	0.7874 inch	
宽度	13.5 mm	宽度 (英寸)	0.5315 inch	
净重	13.3 g			
温度				
存储温度	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C	
———————— 环保产品合规				
	A IR. — 5.111			
RoHS 合规状态	合规,无例外			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
其它技术参数				
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装	
<u> </u>		<u>^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>	且以入权	
	<u>'</u>			
大小				
间距 P(单位:mm)	31.00 mm			
 材料参数				
基础材料	金属材质	颜色编码	灰色	
系统特征值				
类型	固定夹			
通用的	<u>'</u>			
安装指导	直接安装			
分类				
	F0000010	ETIM 7.0	= 22222	
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848	
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848	
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-14-11-92 27-25-03-90	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-14-11-92 27-25-03-90	

目录日期/图纸 2