

## HDC IP68 16B TOS 2PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



插图类似

新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀, 抗冲击性能好, 提供 IP68 和 IP69K 防护等级, 产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此, 该系列外壳无故障、无需维护的特性, 使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程, 以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时, 也采取了相关措施, 确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

## 通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP66, IP68, IP69, 插接状态下, 插头外壳, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: PG 21
订货号	<a href="#">1082740000</a>
类型	HDC IP68 16B TOS 2PG21
GTIN (EAN)	4032248845767
数量	1 items

## HDC IP68 16B TOS 2PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## 技术数据

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 审批

MAMID 认证



RoHS

一致

## 尺寸和重量

高度	111 mm	高度 (英寸)	4.3701 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
净重	513.92 g		

## 温度

温度限值 -50 °C ... 125 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	臭氧	
	化学抵抗力	有耐受性	

## 通用参数

拧紧力矩矩	6.5 Nm	外壳基本材料	镁铝
表面处理	粉末涂层	防护等级	IP66, IP68, IP69, 插接状态下
EMC 外壳	是	锁定元件材料	不锈钢

## 尺寸大小

进线	带螺纹	外壳总长	110.5 mm
外壳高度B	111 mm		

## HDC IP68 16B TOS 2PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

## 运行

电缆螺旋连接, 数量	0
插头/插座/盖板	上部 插座
拧紧力矩	6.5 Nm
两侧输入电缆数量	0
锁定系统设计	压线框联接
安装尺寸	6
型号	插头
密封	无密封
颜色 (RAL)	RAL 9011, RAL 9005
适用于 ModuPlug®	是

电缆接头尺寸	PG 21
罩盖	无盖板
上方输入电缆数量	2
外壳设计	插头外壳
类型	标准
进线	带螺纹
机罩设计	压线框联接
螺纹 (内部)	PG 21
BG	6

## 分类

ETIM 8.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437
ECLASS 15.0	27-44-02-02

ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 14.0	27-44-02-02

## HDC IP68 16B TOS 2PG21

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 内六角扳手套装

艾伦内角扳手使用硬制的，高合金铬—钒钢制成，根据 DIN ISO 2936 L (DIN 911) 生产，表面处理非常精细。



## 通用订货数据

类型	SK WSD-S 1.5-10,0	版本
订货号	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
数量	1 ST	

## 螺丝

我们为重载接插件提供各种配件，包括各类螺钉。



## 通用订货数据

类型	HDC IP68 SCREW SET	版本
订货号	<a href="#">2555340000</a>	重载接插件, 附件, 固定组件
GTIN (EAN)	4050118571332	
数量	10 ST	