WSH 19 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Klippon® Connect 产品组合的全套附件可完美匹配每一个细节。这有利于安装,同时遵守所要求的规范

通用订货数据

版本	附件, 导轨支架, 金属材质
订货号	<u>1083200000</u>
类型	WSH 19 MT
GTIN (EAN)	4008190059538
数量	10 items

WSH 19 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
ママス			
深 高度	143.3 mm	深度 (英寸)	5.6417 inch
高度	150 mm	高度 (英寸)	5.9055 inch
宽度	14.9 mm	宽度 (英寸)	0.5866 inch
争重	112.2 g		,
温度			
	-25 °C55 °C	环境温度	-5 °C40 °C
最大持续工作温度	85 °C		
环保产品合规			
RoHS 合规状态	合规,无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
其它技术参数			
固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
	不	安装方式	旋紧的
大小			
间距 P(单位:mm)	8.00 mm		
材料参数			
tt zulttun	^ 	並ん / ウガ	÷ 42
基础材料	金属材质		灰色
阻燃等级符合 UL 94	None		
系统特征值			
	用于端子导轨	安装导轨已装备	TS 35
通用的			
回路数	1	安装指导	直接安装
^{四四奴} 安装导轨已装备	1 TS 35		且按父衣
			<u> </u>
分类 			
ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
TIM 10.0	EC001166	ECLASS 9.0	27-40-06-07
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-40-06-07
ECLASS 11.0	27-40-06-07	ECLASS 12.0	27-40-06-07
ECLASS 13.0	27-40-06-07	ECLASS 14.0	27-40-06-07
ECLASS 15.0	27-40-06-07		

目录日期/图纸 2

数据信息页

WSH 19 MT



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

汇流排



通过魏德米勒各种材质的汇流排和相关附件,您可以在最小的安装空间内连接电缆。根据具体应用,可收集、分配或耗散电位。

通用订货数据

类型	SA 3.00X10.00X1000 CUZN	版本
订货号	0259800000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 黄铜材质
GTIN (EAN)	4008190049300	
数量	1 M	
类型	SSCH 10X3X1000 CU/SN	版本
订货号	0348900000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190024802	
数量	25 M	
类型	SSCH 15X6X1000 CU/SN	版本
订货号	0357400000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190169572	
数量	1 M	
类型	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	版本
订货号	0438000000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 3 mm, 钢
GTIN (EAN)	4008190080938	
数量	25 M	
类型	SSCH 6X6X1000 CU/SN	版本
订货号	0571300000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 6 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190015039	
数量	1 M	
类型	SSCH 7.3X1.2X1000	版本
订货号	1071200000	汇流排(端子), 银色, 高度: 1000 mm, 深: 1.2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190279172	
数量	1 M	
类型	NSCH 1M	版本
订货号	0280200000	汇流排(端子), 本色, 高度: 15 mm, 深: 2 mm, 青铜材质
GTIN (EAN)	4008190012953	
数量	10 M	
类型	10 101	
\T46. []	ESCH 1 M	版本
订货号		版本 汇流排(端子), 银色, 高度: 12 mm, 深: 2 mm, 钢
	ESCH 1 M	

目录日期/图纸 3