


WAD 16N GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

版本	端子盖, 黄色, PA 66, 高度: 39 mm, 宽度: 15.8 mm, 深: 5.51 mm, V-2
订货号	1083600000
类型	WAD 16N GE BED
GTIN (EAN)	4032248032648
数量	50 items

WAD 16N GE BED

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

深	5.51 mm	深度 (英寸)	0.2169 inch
高度	39 mm	高度 (英寸)	1.5354 inch
宽度	15.8 mm	宽度 (英寸)	0.622 inch
净重	1.13 g		

温度

环境温度	-50 °C...55 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	100 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
产品碳足迹	从摇篮到大门	0.02 kg CO2 eq.	

其它技术参数

固定类型	已制动的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

大小

间距 P (单位: mm) 15.00 mm

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	黄色
阻燃等级符合 UL 94	V-2		

系统特征值

类型 用于端子

通用的

安装指导 直接安装

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		