

KUB M75 BS O NI 1 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

与插图相似



KUB 配有特殊的锥形圈，可以联接单股铠装电缆和铅套铠装电缆与编织铠装导线。实现电缆与电缆接头之间的导电联接。不能联接非铠装电缆和导线。KUB 还配有密封圈，用于密封接线盒电缆绝缘层。剥开内部绝缘层后露出的连接电缆区域将采用附送的密封填充剂填充。完全密封松动芯线的所有空隙。电缆接头的适用温度范围为 -60°C - +85°C。O 型圈与密封填充剂都属于供货范围。在 100 米水深下（10 巴），如为填充状态，则防护等级为 IP 66 或 IP 68。KUB 可以与 Ex d 防火罩一起使用。下述情况必须使用该电缆接头：1.) 一方面周围环境需要 IIC 设备，另一方面接线盒包含可能触发内部爆炸的部件（飞散的火花）2.) 如果环境不需要 IIC 组别的设备，但接线盒内存在可能触发内部爆炸的部件，安装于 1 区，接线盒尺寸大于 2 dm<sup>3</sup>。

通用订货数据

|            |                                                                                                                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 版本         | KUB (Klippon 通用型压铸防爆电缆接头), 电缆接头, 直, M 75, 19 mm, 单线铠装, 金属膜铠装, 编织铠装, 0.1 - 2.5 mm, OD min. 66.5 - OD max. 73.4 mm, ID max. 68.00 mm, IP68 - 10 bar, 黄铜材质, 镀镍的 |
| 订货号        | <a href="#">1095320000</a>                                                                                                                                   |
| 类型         | KUB M75 BS O NI 1 G75                                                                                                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248868216                                                                                                                                                |
| 数量         | 1 items                                                                                                                                                      |
| 交货状态       | 已取消                                                                                                                                                          |
| 最后下单日期     | 2023-07-30T00:00:00+02:00                                                                                                                                    |

## KUB M75 BS O NI 1 G75

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

|          |                    |
|----------|--------------------|
| 认证       | IECEXSIR; SIRAATEX |
| 认证       | EAC; ATEX; IECEX   |
| MAMID 认证 |                    |



|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 尺寸和重量

|    |        |         |             |
|----|--------|---------|-------------|
| 高度 | 122 mm | 高度 (英寸) | 4.8031 inch |
| 长度 | 122 mm | 长度 (英寸) | 4.8031 inch |
| 净重 | 2240 g |         |             |

## 温度

|      |                 |
|------|-----------------|
| 工作温度 | -60 °C...135 °C |
|------|-----------------|

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | 3394d55b-7892-488f-8603-ea218c1d0691 |

## 电缆接头认证号

|            |                                                                                                                                                                               |                  |                    |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
| 标识         | ATEX: II 2 GD, Ex d IIC Gb, Ex e IIC Gb, Ex tb IIIC (Ta = -60°C to + 135°C) or II 1D, Ex ta IIIC Da (Ta = -60°C to + 135°C), IECEX: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da | 电缆接头认证编号 (IECEX) | IECEX CML 19.0109X |
| IECEX 证书号  | IECEXSIR05.0067X                                                                                                                                                              | ATEX 证书号         | SIRA05ATEX1288X    |
| DEF   验收条件 | ATEX, IECEX                                                                                                                                                                   |                  |                    |

## 通用参数

|              |               |         |                                                 |
|--------------|---------------|---------|-------------------------------------------------|
| 最大电缆外径       | 73.4 mm       | 最小电缆外径  | 66.5 mm                                         |
| 最大电缆内径       | 68.00 mm      | O 型圈    | 硅胶                                              |
| 带 GWDR 的承托类型 | IP68 - 10 bar | 接线数量    | 425                                             |
| 最大铠装层数       | 2.5 mm        | 最小铠装层数  | 0.1 mm                                          |
| 最大工作温度       | 135 °C        | 最小工作温度  | -60 °C                                          |
| 螺距           | 1.5 mm        | 卤素      | 不                                               |
| AF 尺寸 1      | 90 mm         | AF 尺寸 2 | 90 mm                                           |
| 防护等级         | IP68 - 10 bar | 电缆接头    | 公制的, 黄铜镀镍                                       |
| 基础材料         | 黄铜材质, 镀镍的     | 密封件     | 硅胶                                              |
| 密封           | 硅胶            | 螺纹 (外部) | M 75                                            |
| 螺纹长度         | 19 mm         | 水深      | 100 m (30 Min.)                                 |
| 护套类型, 短期     | SWA, STA, SWB | 灌注混合物   | 处理温度 21°C, 压铸件会在一小时后变硬, 四小时后, 可以安装此电缆接头并进行首次调试。 |

## KUB M75 BS O NI 1 G75

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

|          |           |      |                   |
|----------|-----------|------|-------------------|
| 防爆类型     | Ex d 耐压封装 | 护套类型 | 单线铠装, 金属膜铠装, 编织铠装 |
| 集束导线最大直径 | 60.80     | 安装指导 | 参见安装指南            |
| 保护盖大小    | EL90      |      |                   |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000441    | ETIM 9.0    | EC000441    |
| ETIM 10.0   | EC000441    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-04 |             |             |

## KUB M75 BS O NI 1 G75

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 附件

## 黄铜锁紧螺母，镀镍板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                               |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 类型         | SKMU M75 MS                | 版本                                            |
| 订货号        | <a href="#">1737060000</a> | SKMU MS (黄铜防松螺母), 防松螺母, M 75, 7 mm, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190956530              |                                               |
| 数量         | 5 ST                       |                                               |

## 接地标签



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型         | EA-RING MS/M 75            | 版本                                 |
| 订货号        | <a href="#">1736550000</a> | EA (接地环), 接地环, 其他, M 75, 黄铜材质, 镀镍的 |
| GTIN (EAN) | 4008190963668              |                                    |
| 数量         | 10 ST                      |                                    |

## 硫化纤维垫圈 - KSWF



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                    |
|------------|----------------------------|------------------------------------|
| 类型         | KSWF M75                   | 版本                                 |
| 订货号        | <a href="#">1076740000</a> | KSWF (扁平垫圈 - 硫化纤维), 密封圈, M 75, 纤维板 |
| GTIN (EAN) | 4032248838660              |                                    |
| 数量         | 25 ST                      |                                    |

## KUB M75 BS O NI 1 G75

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 附件

## 尼龙扁平垫圈 - KSWN



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                                   |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| 类型         | KSWN M75                   | 版本                                |
| 订货号        | <a href="#">1076670000</a> | KSWN (扁平垫圈 - 尼龙), 密封圈, M 75, 尼龙 6 |
| GTIN (EAN) | 4032248838714              |                                   |
| 数量         | 25 ST                      |                                   |

## 保护盖板



除了适用于各种应用的电缆接头之外，产品组合还包括插头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件，如锁紧螺母、密封环、平垫圈和接地环。

## 通用订货数据

|            |                            |                           |
|------------|----------------------------|---------------------------|
| 类型         | KSP L80                    | 版本                        |
| 订货号        | <a href="#">1736630000</a> | KSP (Klippon 盖罩), 护罩, PVC |
| GTIN (EAN) | 4008190956295              |                           |
| 数量         | 10 ST                      |                           |