

IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



混合式，10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | Crimp contact, for plug insert, Hybrid |
| 订货号 | 1096180000 |
| 类型 | IE-PIC-HYB-S-0,5-300 |
| GTIN (EAN) | 4032248869152 |
| 数量 | 300 items |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 0.27 g

温度

存储温度 工作温度
 安装温度

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
 REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

| | | | |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 多股软导线的最大压接面积(AWG) | AWG 20 | 多股软导线的最小压接面积(AWG) | AWG 24 |
| 屏蔽 | 不带屏蔽 | 目录册 | 其他 |
| 最大压接面积 软导线 | 0.5 mm ² | 最小多股导线接线截面积 | 0.2 mm ² |
| 端口 2 | Crimp | | |

电气特性

额定电压 24 V


重要注意事项

产品信息 混合式, 10 极。插芯适用于 14 版接插件变体

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

尺寸图



IE-PIC-HYB-S-0,5-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

Crimping tools



- ... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针
- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| 类型 | HTF HYB | 版本 | |
| 订货号 | 1119580000 | 压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm², 1mm², FoderB 夹 | |
| GTIN (EAN) | 4032248900626 | | |
| 数量 | 1 ST | | |