


SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头，结构 A (18 mm), M8 = 无, 电缆长度: 0.3 m, PUR, 黑色
订货号	1099760030
类型	SAIL-VSA-M8G-3-0.3U
GTIN (EAN)	4032248953264
数量	1 items

SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

MAMID 认证



RoHS

一致

尺寸和重量

净重

41 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外

RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

电缆技术参数

电缆长度 0.3 m

适用于拖曳电缆 是

卤素 不

静止时的温度范围 -50...80 °C

回路数 3

护套颜色 黑色

芯线横截面积 0.5 mm²

护套材料 PUR

移动中的温度范围 -25...80 °C

外径 4.6 mm ± 0.2 mm

基本技术信息

编码 结构 A (18 mm), M8 = 无

LED 是

触点材料 CuZn

额定电流 4 A

螺纹环材料 黄铜材质, 镀镍的

外壳温度范围 -25...+80 °C

联接螺纹 M8

类型 直插头 - 阀门插头

额定电压 24 V

防护等级 IP67, 拧入式

保护线路 抑制二极管

分类

ETIM 8.0

EC001855

ETIM 9.0

EC001855

ETIM 10.0

EC001855

ECLASS 14.0






27-06-03-12

ECLASS 15.0

27-06-03-12

SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

图纸
www.weidmueller.com
尺寸图**尺寸图****插针分配方案****插针分配方案****接线图**

24V AC/DC_ 4A