

## SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmuller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

### 通用订货数据

版本	阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M8 = 无, 电缆长度: 0.3 m, PUR, 黑色
订货号	<a href="#">1099760030</a>
类型	SAIL-VSA-M8G-3-0.3U
GTIN (EAN)	4032248953264
数量	1 items

## SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 41 g

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9

## 电缆技术参数

电缆长度	0.3 m	护套颜色	黑色
适用于拖曳电缆	是	芯线横截面积	0.5 mm <sup>2</sup>
卤素	不	护套材料	PUR
静止时的温度范围	-50...80 °C	移动中的温度范围	-25...80 °C
回路数	3	外径	4.6 mm ± 0.2 mm

## 基本技术信息

编码	结构 A (18 mm), M8 = 无	联接螺纹	M8
LED	是	类型	直插头 - 阀门插头
触点材料	CuZn	额定电压	24 V
额定电流	4 A	防护等级	IP67, 拧入时
螺纹环材料	黄铜材质, 镀镍的	保护线路	抑制二极管
外壳温度范围	-25...+80 °C		

## 分类

ETIM 8.0	EC001855	ETIM 9.0	EC001855
ETIM 10.0	EC001855	ECLASS 14.0	27-06-03-12
ECLASS 15.0	27-06-03-12		


SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


尺寸图




尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图

