

SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒可以提供阀塞作为连接线，其中带有 M8/M12 插头，且单侧开放。阀塞的状态用一个 LED 显示。每个阀塞都有一个保护电路。魏德米勒系列包括符合 DIN 和工业标准的 A、B 和 C 型阀塞。阀塞拧紧后可达到 IP 67 防护等级。出口方向也是一个决定性因素，因此魏德米勒提供不同出口方向的版本。

通用订货数据

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| 版本         | 阀门电缆（预装配），直插头 - 阀门插头, 结构 A (18 mm), M8 = 无, 电缆长度: 0.3 m, PUR, 黑色 |
| 订货号        | <a href="#">1099760030</a>                                       |
| 类型         | SAIL-VSA-M8G-3-0.3U                                              |
| GTIN (EAN) | 4032248953264                                                    |
| 数量         | 1 items                                                          |
| 交货状态       | 本产品即将停产。                                                         |
| 最后下单日期     | 2027-02-28T00:00:00+01:00                                        |

## SAIL-VSA-M8G-3-0.3U

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

MAMID 认证



ROHS 一致

## 尺寸和重量

净重 41 g

## 环保产品合规

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| RoHS 合规状态        | 合规, 有例外                              |
| RoHS 豁免 (如适用/已知) | 6c                                   |
| REACH SVHC       | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP             | e8d8af70-4c85-4483-bc8c-9bc5b598e2a9 |

## 电缆技术参数

|          |             |          |                     |
|----------|-------------|----------|---------------------|
| 电缆长度     | 0.3 m       | 护套颜色     | 黑色                  |
| 适用于拖曳电缆  | 是           | 芯线横截面积   | 0.5 mm <sup>2</sup> |
| 卤素       | 不           | 护套材料     | PUR                 |
| 静止时的温度范围 | -50...80 °C | 移动中的温度范围 | -25...80 °C         |
| 回路数      | 3           | 外径       | 4.6 mm ± 0.2 mm     |

## 基本技术信息

|        |                      |      |            |
|--------|----------------------|------|------------|
| 编码     | 结构 A (18 mm), M8 = 无 | 联接螺纹 | M8         |
| LED    | 是                    | 类型   | 直插头 - 阀门插头 |
| 触点材料   | CuZn                 | 额定电压 | 24 V       |
| 额定电流   | 4 A                  | 防护等级 | IP67, 拧入时  |
| 螺纹环材料  | 黄铜材质, 镀镍的            | 保护线路 | 抑制二极管      |
| 外壳温度范围 | -25...+80 °C         |      |            |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 14.0 | 27-06-03-12 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-12 |             |             |


**SAIL-VSA-M8G-3-0.3U**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

图纸


尺寸图




尺寸图



插针分配方案



插针分配方案



接线图

