

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



预装 IE-导线

通用订货数据

订货号	1103660350
类型	IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M
GTIN (EAN)	4032248996018
数量	1 items

IE-KSF-PKV14M-KLROB-35M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

净重 2550 g

温度

存储温度	工作温度	-40 °C...70
安装温度		

环保产品合规

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

通用标准

连接器标准	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-------	--

标准

连接器标准	IEC 61076-3-119 CDV, IEC 61076-3-117 Var. 14
-------	--

电气特性

操作电压	30
------	----

电缆电气属性

操作电压	30
------	----

电缆的机械和材料属性

最小弯曲半径, 多次	10 x 电缆直径	最小弯曲半径, 单次	5 x 电缆直径
------------	-----------	------------	----------

电缆结构

护套颜色	黑 (类似RAL 9005)	最大护套直径	9.3 mm
------	----------------	--------	--------

分类

ETIM 8.0	EC001579	ETIM 9.0	EC001579
ETIM 10.0	EC001579	ECLASS 14.0	27-06-05-01
ECLASS 15.0	27-06-05-01		

