

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的 HighPower 配件是对 RockStar® HighPower 连接器的补充，可提升其安全性、稳定性和易用性。耐用的外壳、精确的编码元件与高品质的紧固组件能确保可靠的高电流连接，使之非常适用于能源、轨道交通及工业应用。

通用订货数据

版本	HDC - 插芯, 回路数: 3, 安装尺寸: 8
订货号	1103750000
类型	HDC 24B HP250 MPL3 TYP2
GTIN (EAN)	4032248877898
数量	1 items

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

高度	46 mm	高度 (英寸)	1.811 inch
宽度	42 mm	宽度 (英寸)	1.6535 inch
长度	140 mm	长度 (英寸)	5.5118 inch
安装尺寸 - 高度	130 mm	安装宽度	32 mm
净重	95.9 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

颜色编码	银灰色	基础材料	不锈钢
系列	高能量		

通用参数

回路数	3	安装尺寸	8
阻燃等级符合 UL 94	None	颜色编码	银灰色
基础材料	不锈钢	系列	高能量
不含卤素	false	BG	8

重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。
------	--

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

HDC 24B HP250 MPL3 TYP2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

