### **CH20M12 S PSCSC BL 2013**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 产品图片

















CH20M 外壳的侧置元件为您提供个性化结构的选择,可根据您的需要灵活调整。一个特别实用的优点是,不需要的槽口可以用盖板盖住。这不仅可以确保外观整洁,还能防止灰尘和其他环境影响。充分利用 CH20M 外壳的多功能性,您可以按照自己的想法高效地设计项目!

#### 通用订货数据

版本	侧面元件, OMNIMATE 外壳 - CH20M 系列 浅蓝色, 侧面元件, 宽度: 12.5 mm
订货号	<u>1104230000</u>
类型	CH20M12 S PSCSC BL 2013
GTIN (EAN)	4032248878840
数量	14 items





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
T 160			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
深	105.5 mm	深度 (英寸)	4.1535 inch
高度	22.8 mm	高度 (英寸)	0.8976 inch
宽度	12.5 mm	宽度 (英寸)	0.4921 inch
净重	7.76 g		
温度			
环境温度 环境温度	-25 °C85 °C	工作温度范围	-40120 ℃
湿度	5 - 93% 相对湿度, Tu = 40℃, 无凝结	工作加及心因	40120 0
环保产品合规			
RoHS 合规状态	 合规,无例外		
REACH SVHC	ロ		
	个地位 0.1 Wt // 时间及入户	E初页 (SVIIC)	
材料数据			
阻燃等级符合 UL 94	V-0	绝缘材料	PA 66 GF 30
绝缘材料组	I	表面处理	未处理的
基础材料	塑料材质	相比漏电起痕指数(CTI)	600 ≤ CTI
常规数据			
<b>年4.</b> 4077	ነዶ <del>ተራ</del>	D+++ ^* /T	1000 (D)#5
颜色编码	浅蓝色		IP20 (安装后)
比色表 (相似)	RAL 5012	有关整体装配的信息,请阅读参考文章	CH20M12 B BK/OR 2010
密封选项	 		
组件特性			_
为集成的功能端口准备切口	 无		2
通风口数量	2		1
连接层数	1	1167公园(上外)土	
分类	,		
ETIM 7.0	EC001031	ETIM 8.0	EC001031
ETIM 9.0	EC001031 EC001031		
		ETIM 10.0	EC001031
ECLASS 11.0	27-18-27-92	ECLASS 12.0	27-18-27-92
ECLASS 13.0 ECLASS 15.0	27-19-06-02 27-19-06-02	ECLASS 14.0	27-19-06-02
ELLACE IK D			

目录日期/图纸 2

# **CH20M12 S PSCSC BL 2013**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

### 产品图片



### 产品图片



# 尺寸图





