

**TABPACK FLAG 54/8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

与插图相似



插图类似

TabPack 提供空白标签格式，供用户现场方便地使用毡尖笔或圆珠笔进行标记。

**通用订货数据**

版本	设备标记号, 设备标识牌, 8 x 54 mm, 白色
订货号	<a href="#">1107340000</a>
类型	TABPACK FLAG 54/8 WS
GTIN (EAN)	4032248882625
数量	1 items

**TABPACK FLAG 54/8 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

深	0.08 mm	深度 (英寸)	0.0031 inch
高度	8 mm	高度 (英寸)	0.315 inch
宽度	54 mm	宽度 (英寸)	2.126 inch
净重	27 g		

**温度**

工作温度范围	-29...80 °C
--------	-------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

**通用数据**

粘胶剂	橡胶粘胶剂	
材料颜色 (阻抗编码)	9	
每个弧形的数量	12	
类型	自我粘贴的	
宽度	54 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-0	
最大工作温度	80 °C	
最小工作温度	-29 °C	
颜色编码	白色	
卤素	不	
基础材料	棉织物	
打印标志	无	
每个包装单元的标记号数量	120	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	标签页
	每个包装单元的组合数量	10
	每种组合对应的标识牌数	12
认证符合 UL 969	无	
每种组合对应的标识牌数	1 Label sheet = 12 Device markers	
工作温度范围	-29...80 °C	

**设备标记号**

卤素	不
----	---

**分类**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		