

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



插图类似

THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | THM, 导线及电缆标记号, 6.1 - 13.7 mm, 24.5 x 62 mm, 白色 |
| 订货号 | 1109130000 |
| 类型 | THM WO 24.5/62 WS |
| GTIN (EAN) | 403224888534 |
| 数量 | 1 ROL |

THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 0.03 mm | 深度 (英寸) | 0.001 inch |
| 高度 | 24.5 mm | 高度 (英寸) | 0.9646 inch |
| 宽度 | 62 mm | 宽度 (英寸) | 2.4409 inch |
| 净重 | 557 g | | |

温度

工作温度范围 -40...150 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用数据

| | | |
|--------------|--|------|
| 粘胶剂 | 聚丙烯酸酯粘合剂 | |
| 材料颜色 (阻抗编码) | 9 | |
| 打印类型 | 空白 | |
| 类型 | 自我粘贴的 | |
| 宽度 | 62 mm | |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | |
| 最大工作温度 | 150 °C | |
| 最小工作温度 | -40 °C | |
| 颜色编码 | 白色 | |
| 卤素 | 不 | |
| 基础材料 | 聚酯纤维胶片 | |
| 打印标志 | 无 | |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式 | 卷装标签 |
| 标记区域大小 | 19.05 x 24.5 mm | |
| 认证符合 UL 969 | 是 | |
| 适用的打印机 | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | |
| 每种组合对应的标识牌数 | 1 Label reel = Conductor and cable markers | |
| 工作温度范围 | -40...150 °C | |
| 每卷数量 | 2500 | |


导线和电缆标记号

| | | | |
|--------|----------------------------|--------|---------------------|
| 卤素 | 不 | 最大压接面积 | 150 mm ² |
| 最小压接面积 | 0.75 mm ² | 最大电缆外径 | 13.7 mm |
| 最小电缆外径 | 6.1 mm | 文字区域宽度 | 24.5 mm |
| 文字区域高度 | 19.05 mm | 导线外径 | 6.1 - 13.7 mm |
| 导线压接面积 | 0.75 - 150 mm ² | | |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

图纸



THM WO 24.5/62 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型 | RIBBON MM 110/360 SW | 版本 | |
| 订货号 | 2005070000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118390049 | | |
| 数量 | 1 ST | | |