

## THM WO 50.8/150 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



插图类似

THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

## 通用订货数据

|            |                                                 |
|------------|-------------------------------------------------|
| 版本         | THM, 导线及电缆标记号, 8.1 - 39.7 mm, 50.8 x 150 mm, 白色 |
| 订货号        | <a href="#">1109150000</a>                      |
| 类型         | THM WO 50.8/150 WS                              |
| GTIN (EAN) | 4032248885305                                   |
| 数量         | 1 ROL                                           |

## THM WO 50.8/150 WS

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 审批

ROHS 一致

## 尺寸和重量

|    |         |         |             |
|----|---------|---------|-------------|
| 深  | 0.03 mm | 深度 (英寸) | 0.001 inch  |
| 高度 | 50.8 mm | 高度 (英寸) | 2 inch      |
| 宽度 | 150 mm  | 宽度 (英寸) | 5.9055 inch |
| 净重 | 626 g   |         |             |

## 温度

工作温度范围 -40...150 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外

REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

## 通用数据


|              |                                                                    |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|
| 粘胶剂          | 聚丙烯酸酯粘合剂                                                           |      |
| 材料颜色（阻抗编码）   | 9                                                                  |      |
| 打印类型         | 空白                                                                 |      |
| 类型           | 自我粘贴的                                                              |      |
| 宽度           | 150 mm                                                             |      |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0                                                                |      |
| 最大工作温度       | 150 °C                                                             |      |
| 最小工作温度       | -40 °C                                                             |      |
| 颜色编码         | 白色                                                                 |      |
| 卤素           | 不                                                                  |      |
| 基础材料         | 聚酯纤维胶片                                                             |      |
| 打印标志         | 无                                                                  |      |
| 每个包装单元的标记号数量 | 供电形式                                                               | 卷装标签 |
| 标记区域大小       | 25.4 x 50.8 mm                                                     |      |
| 认证符合 UL 969  | 是                                                                  |      |
| 适用的打印机       | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |      |
| 每种组合对应的标识牌数  | 1 Label reel = Conductor and cable markers                         |      |
| 工作温度范围       | -40...150 °C                                                       |      |
| 每卷数量         | 500                                                                |      |

## 导线和电缆标记号

|        |               |        |               |
|--------|---------------|--------|---------------|
| 卤素     | 不             | 最大压接面积 | 95 mm²        |
| 最小压接面积 | 0.75 mm²      | 最大电缆外径 | 39.7 mm       |
| 最小电缆外径 | 8.1 mm        | 文字区域宽度 | 50.8 mm       |
| 文字区域高度 | 25.4 mm       | 导线外径   | 8.1 - 39.7 mm |
| 导线压接面积 | 0.75 - 95 mm² |        |               |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |



墨带



这些打印机采用热传输技术，提供出色的打印质量。不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| 类型         | RIBBON MM 110/360 SW       | 版本         |  |
| 订货号        | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| 数量         | 1 ST                       |            |  |