

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







THM WriteOn 卷装电缆标记号适合标记外径达 36 mm 的导线和电缆。透明的粘贴带可以保护已经打印的标记号表面。

- 缠绕透明粘贴带来保护标记号免受污染和磨损。
- 使用高品质热传递打印机简单快速地进行标记

通用订货数据

版本	THM, 导线及电缆标记号, 8.1 - 22.3 mm, 25.4 x 95.2 mm, 白色
订货号	<u>1110610000</u>
类型	THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW
GTIN (EAN)	4032248885978
数量	1 ROL



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-28-11-02

27-28-11-02

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
ROHS	一致			
己寸和重量				
~	0.07 mm	深度 (英寸)	0.0026 inch	
高度	25.4 mm	高度 (英寸)	1 inch	
E度	95.2 mm	宽度 (英寸)	3.748 inch	
重	557 g			
温度 				
工作温度范围	-4080 °C			
不保产品合规			,	
RoHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
通用数据				
占胶剂	聚丙烯酸酯粘合剂			
动双河 材料颜色(阻抗编码)				
所以巴(凡加编号) 「印类型	s 空白			
<u>如天宝</u> 型				
*** 	自我构始的 95.2 mm			
·皮 l燃等级符合 UL 94	V-0			
张子级的日 OL 34 是大工作温度	80 °C			
(八工作温度 	-40 °C			
於了工作 <u>無及</u> 更色编码	白色			
スレーニー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	 是			
3 <u>然 </u>				
]印标志				
事个包装单元的标记号数量	供电形式			
示记区域大小	25.4 x 25.4 mm	- G4X1012	<u>,,</u>	
<u> </u>	是			
5用的打印机	THM MULTIMARK, THM MULTIMARK PLUS			
要种组合对应的标识牌数	1 Label reel = Conductor and cable markers			
工作温度范围	-4080 °C			
要卷数量	1000			
				
- -		- 1 ch		
氢素	是	最大压接面积	400 mm ²	
是小压接面积	0.75 mm ²	最大电缆外径	22.3 mm	
最小电缆外径	8.1 mm	导线外径	8.1 - 22.3 mr	
学线压接面积	0.75 - 400 mm²		1	
分类 				
TIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530	
TIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530	
TIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01	
CLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01	
ECLACE 11 O	27 20 11 02	ECLASS 12.0	27 20 11 02	

ECLASS 11.0

ECLASS 13.0

目录日期/图纸 2

ECLASS 12.0

ECLASS 14.0

27-28-11-02

27-28-11-02





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-28-11-02

数据信息页

THM WO VIN 25.4/95.2 WS IW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

墨带



这些打印机采用热传输技术,提供出色的打印质量。 不同材料和在 Windows 下的友好用户界面可以理想的满足标记需要。

通用订货数据

类型 RIBBON MM 110/360 SW 订货号 <u>2005070000</u>

GTIN (EAN) 4050118390049

数量 1 ST

版本

Ink ribbon