

HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

| | |
|------------|---|
| 版本 | HDC - 外壳, 安装尺寸: 3, 防护等级: IP66, IP68, 插接状态下, , 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: none |
| 订货号 | 1110890000 |
| 类型 | HDC IP68 06B FRAME M6 |
| GTIN (EAN) | 403224888695 1 |
| 数量 | 1 items |

HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

| | | | |
|-----------|-------|---------|-------------|
| 深 | 96 mm | 深度 (英寸) | 3.7795 inch |
| 高度 | 13 mm | 高度 (英寸) | 0.5118 inch |
| 宽度 | 58 mm | 宽度 (英寸) | 2.2835 inch |
| 安装尺寸 - 高度 | 32 mm | 安装宽度 | 70 mm |
| 净重 | 60 g | | |

温度

温度限值 -50 °C ... 125 °C

环保产品合规

| | | |
|------------|----------------------------|---------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 | |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) | |
| 化学抵抗力 | 材料 | 丙酮 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 柴油 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 乙醇 |
| | 化学抵抗力 | 有耐受性 |
| | 材料 | 传动油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 液压油 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 石油挥发油 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 汗液 |
| | 化学抵抗力 | 有条件的耐受性 |
| | 材料 | 高级汽油 |
| | 化学抵抗力 | 不稳定 |
| | 材料 | 水 |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 | |
| 材料 | 紫外 | |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 | |
| 材料 | 臭氧 | |
| 化学抵抗力 | 有耐受性 | |

通用参数

| | | | |
|--------|----|------|-------------------|
| 外壳基本材料 | 铸铝 | 防护等级 | IP66, IP68, 插接状态下 |
| EMC 外壳 | 是 | | |

尺寸大小

| | | | |
|-------|-------|-------|-------|
| 孔距 A2 | 70 mm | 进线 | 不 |
| 外壳总长 | 96 mm | 外壳高度B | 13 mm |

HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

运行

| | | | |
|------------|-------|---------------|--------------------|
| 电缆螺旋连接, 数量 | 0 | 电缆接头尺寸 | none |
| 插头/插座/盖板 | 下部 底座 | 罩盖 | 无盖板 |
| 两侧输入电缆数量 | 0 | 锁定系统设计 | 压线框联接 |
| 类型 | 标准 | 安装尺寸 | 3 |
| 进线 | 不 | 型号 | 扩展 (运行) |
| 密封 | 无密封 | 颜色 (RAL) | RAL 7001, RAL 9005 |
| BG | 3 | 适用于 ModuPlug® | 是 |

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000437 | ETIM 9.0 | EC000437 |
| ETIM 10.0 | EC000437 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-02 | | |

HDC IP68 06B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

