数据信息页

HDC IP68 10B FRAME M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀, 抗冲击性能好, 提供 IP68 和 IP69K 防护等级,产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架)规定的高震动条件。 因此,该系列外壳无故障、无需维护的特性,使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程, 以及电力工程和极端工作环境下的应用。 开发时,也采取了相关措施,确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 4, 防护等级: IP66, IP68, 插接状态下, 压线框联接, 标准
订货号	<u>1110900000</u>
类型	HDC IP68 10B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886968
数量	1 items

HDC IP68 10B FRAME M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批				
MAMID 认证				
OHS	一致			
7寸和重量				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	,			
ξ	109 mm	深度 (英寸)		4.2913 inch
]度	13 mm	 高度 (英寸)		0.5118 inch
[度	58 mm	宽度 (英寸)		2.2835 inch
·····································	32 mm	 安装宽度		83 mm
重	66 g			
遺度	,			
温度限值	-50 °C 125 °C			
下保产品合规	<u> </u>			
oHS 合规状态	合规,无例外			
EACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高原	度关注物质 (SVHC)		
L学抵抗力	材料		丙酮	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料	·	柴油	·
	化学抵抗力		不稳定	
	材料		乙醇	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		传动油	
	化学抵抗力		有条件的耐受性	
	材料		液压油	
	化学抵抗力		有条件的耐受性	
	材料		石油挥发油	
	化学抵抗力		不稳定	
	材料		汗液	
	化学抵抗力			
	材料		高级汽油	
	化学抵抗力		不稳定	
	材料		水	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料		紫外	
	化学抵抗力		有耐受性	
	材料			
	化学抵抗力		有耐受性	
通用参数				
\ 李甘★₩		院 拉 华 413		IDGG IDGQ 括按供太下
卜壳基本材料 MC 外壳		防护等级		IP66, IP68, 插接状态下
	<u></u>			
尺寸大小				
.距 A2	83 mm	外壳总长		109 mm
运行				<u> </u>
插头/插座/盖板	下部 底座	锁定系统设计		压线框联接
	标准	安装尺寸		4

目录日期/图纸 2





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

型 号	扩展 (运行)	颜色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005
BG	4	适用于 ModuPlug®	是
分类			
ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
ECLASS 9.1	27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
ECLASS 11.0	27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
ECLASS 13.0	27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

数据信息页

HDC IP68 10B FRAME M6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸