

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



新型 RockStar® 外壳耐海水腐蚀，抗冲击性能好，提供 IP68 和 IP69K 防护等级，产品设计适应极端环境条件和 DIN EN 61373 2 类 (转向架) 规定的高震动条件。因此，该系列外壳无故障、无需维护的特性，使其极适合作为重载接插件用于运输和交通工程，以及电力工程和极端工作环境下的应用。开发时，也采取了相关措施，确保外壳有着出色的耐 EMC 性能。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 8, 防护等级: IP66, IP68, IP69, 插接状态下, 紧固框架, 压线框联接, 标准, 电缆接头尺寸: none
订货号	1110920000
类型	HDC IP68 24B FRAME M6
GTIN (EAN)	4032248886982
数量	1 items

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	156 mm	深度 (英寸)	6.1417 inch
高度	17 mm	高度 (英寸)	0.6693 inch
宽度	58 mm	宽度 (英寸)	2.2835 inch
安装尺寸 - 高度	32 mm	安装宽度	130 mm
净重	88 g		

温度

温度限值 -50 °C ... 125 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 无例外
REACH SVHC 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

表面处理 未处理的 防护等级 IP66, IP68, IP69, 插接状态下

尺寸大小

孔距 A2 130 mm 进线 不
外壳总长 156 mm 外壳高度B 17 mm

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	none
插头/插座/盖板	下部 底座	罩盖	无盖板
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	紧固框架
锁定系统设计	压线框联接	类型	标准
安装尺寸	8	进线	不
型号	扩展 (运行)	密封	无密封
颜色 (RAL)	RAL 7001, RAL 9005	BG	8
适用于 ModuPlug®	是		

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC IP68 24B FRAME M6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

