


WAD 8 MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

WAD 标记号适合于 W 系列接线端子以及固定块 WEW 35/2 和 ZEW 35/2。可以提供空白标记号、按客户要求打印以及带闪电标识的标准打印标记号。WAD MultiCard 标记号适合与 PrintJet CONNECT 打印机一起使用。针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	组标记号, 盖板, 33.3 x 8 mm, 间距 P (单位 : mm) : 8.00 WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2, 黄色
订货号	1112950000
类型	WAD 8 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248891696
数量	48 items

WAD 8 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

深	11.74 mm	深度 (英寸)	0.4622 inch
高度	33.3 mm	高度 (英寸)	1.311 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	1.33 g		

温度

工作温度范围	-40...100 °C
--------	--------------

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)
产品碳足迹	从摇篮到大门 0.158 kg CO2 eq.

通用数据

材料颜色 (阻抗编码)	4	
打印类型	空白	
宽度	8 mm	
阻燃等级符合 UL 94	V-2	
最大工作温度	100 °C	
最小工作温度	-40 °C	
颜色编码	黄色	
卤素	不	
基础材料	聚酰胺 66	
每个包装单元的标记号数量	供电形式	MultiCard
适用的打印机	PRINTJET CONNECT	
每种组合对应的标识牌数	1 MultiCard = Cover	
工作温度范围	-40...100 °C	
应用/制造商	WDU 4, WEW 35/2, ZEW 35/2	

连接器标记号

间距 P (单位 : mm)	8.00 mm
----------------	---------

分类

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		

WAD 8 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com



图纸

