

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

版本	FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 122 mm, IP65, 处于完整状态, 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色, 检修开关	
订货号	1113120000	
类型	BG GHDE HO SA UL PT6	
GTIN (EAN)	4032248891887	
数量	1 items	





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
\m	400	~~ · ** \	4.0004
<u>深</u> 高度	122 mm	深度 (英寸)	4.8031 inch
_{同足} 宽度	181 mm 104 mm	高度 (英寸) 	7.126 inch 4.0945 inch
^{见反} 净重	540 g	见及(央寸)	4.0949 Inch
·	0.09		
/皿/文			
存储温度	-40 °C55 °C	工作温度	-40 °C45 °C
环保产品合规			
DoUC 今切比太	스케 숙제시		
RoHS 合规状态 RoHS 豁免(如适用/已知)	合规,有例外		
REACH SVHC	6c		
SCIP	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 7645f3b1-6db9-495d-9e21-ab1d894aff05		
	, 0 .0.02 . 0020 .000 002		
通用参数			
基础材料	聚碳酸酯,玻璃纤维增强		GF 10
外壳材料	玻璃纤维增强聚碳酸酯	· · · · · · · · · · · · · · · · · · · 	 无
颜色编码	黑色		IP65, 处于完整状态
阻燃等级符合 UL 94	5VA	螺钉扭矩	2 Nm
	TX20 螺丝		含盖子螺钉
功能	检修开关	连接方式 信号连接	M12, A-码
	'		
联接端子扭矩	0.8 Nm	导线最大压接面积 AWG	AWG 8
开关类型	ABB OT16FT3	操作电压	440 V
导线最小压接面积 AWG	AWG 18 7.5 kW	污染等级 	3 16 A
交流-23A 额定功率 辅助触点	ABB OA1G10	交流-23A 额定电流 达标开关	IEC 60947-3
珊昀熙总 最小压接面积 插头	0.75 mm ²	. <u>坚你开大</u> 最大压接面积,插头	10 mm ²
分类	6.7.6	4XXX23X11XX 11XX	
<i>7</i> , <i>-</i>			
ETIM 6.0	EC000261	ETIM 7.0	EC000261
ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 9.0	27-18-01-01
ECLASS 9.1	27-18-92-90	ECLASS 10.0	27-18-01-01
ECLASS 11.0	27-18-01-01	ECLASS 12.0	27-18-01-01
ECLASS 13.0	27-18-01-01	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		

目录日期/图纸 2




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

图纸

钻孔图









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头,还提供多样 化的接线盒。

黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级,适合任何工业接线盒。

不同系列和应用的电缆接头通过了

VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M20 - K 68	版本
订货号	<u>2811470000</u>	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 10 -
GTIN (EAN)	4064675292227	OD max. 14 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
数量	50 ST	
类型	VG M20-1/K68	版本
类型 订货号	VG M20-1/K68 1772300000	版本 VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 20, 10 mm, OD min. 6 - OD
	,	

塑料锁紧螺母, 灰色



除了适用于各种应用的电缆接头之外,产品组合还包括插 头、压力呼吸阀、适配器和相应的附件,如锁紧螺母、密 封环、平垫圈和接地环。

通用订货数据

类型	SKMU M20 - K GR	版本
订货号	1772460000	SKMU PA (塑料防松螺母), 防松螺母, M 20, 6 mm, 聚酰胺 6 (PA6 -
GTIN (EAN)	4032248130207	GF30)
数量	100 ST	

DMS PRO



魏德米勒扭矩螺丝刀设计符合人体工程学,在各种工作条件下均可单手操作。它确保了在所有安装方向上都能省力 地工作。此外它还配备自动扭矩限值和高重复精确度。



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

附件


通用订货数据

类型 DMS PRO 订货号 <u>1479120000</u> GTIN (EAN) 4050118287011

Mounting tool

数量 1 ST

刀头 E6.3- Torx®



- DIN 5261 标准,适用于 PH/PZ 钻头;
- DIN 5263 标准, 适用于开槽钻头;
- Camcar 标准,适用于 TORX 钻头这意味着它们在大扭矩条件下具有长久的使用寿命,因此是标准情况下的理想之选。

其优点包括:

- 适用于所有类型的螺钉。它们具有 59-61 HRC 的优异硬度值,因此既适用于手动工具,也适用于电动工具。
- 拥有良好耐磨性, 因此预期使用寿命长。
- 与所有 DIN 螺钉都能最佳配合,这意味着磨损显著减少,同时扭矩以最佳效果传递。
- 其制造符合相关 ISO 标准的专业质量要求,确保始终如一的出色品质。

通用订货数据

类型 BIT E6,3 T20 X 150 订货号 <u>2821510000</u> 版本 装配工具

GTIN (EAN) 4064675359050

数量 5 ST

尺寸 1



FieldPower® 外壳结实耐用,符合UL标准5VA最高阻燃等级要求。

- "TS 35 PT6"安装导轨模块和PT6触点单元易于安装。
- 铰链密封垫允许使用预装配电缆。
- 高顶盖型号方便安装组件。请查阅"附件",获知电缆密封垫详情。

通用订货数据

订货号

类型 GH PT6 版本

1070140000

FieldPower® 接线盒, 181 mm, 104 mm, 42 mm, IP65, 处于完整状态,

GTIN (EAN) 4032248825813 玻璃纤维增强聚碳酸酯, 黑色

数量 10 ST