

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 顶部进线, 侧面锁定, 普通高度, 电缆接头尺寸: 1*M40
订货号	1114890000
类型	HDC 40D TOBU 1M40G CS
GTIN (EAN)	403224889458 1
数量	1 items

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	58 mm	深度 (英寸)	2.2835 inch
高度	75 mm	高度 (英寸)	2.9527 inch
宽度	93 mm	宽度 (英寸)	3.6614 inch
净重	260 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
化学抵抗力	材料	丙酮	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	钻孔油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	柴油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	乙醇	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	传动油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	液压油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	冷却剂	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	石油挥发油	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	汗液	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	高级汽油	
	化学抵抗力	有条件的耐受性	
	材料	水	
	化学抵抗力	有耐受性	
	材料	紫外	
	化学抵抗力	不稳定	
	材料	臭氧	
	化学抵抗力	不稳定	

通用参数

表面处理	粉末涂层	防护等级	IP65, 插接状态下
------	------	------	-------------

尺寸大小

进线	带螺纹	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	93.3 mm	外壳高度 B	75 mm

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

运行

电缆螺旋连接, 数量	0	电缆接头尺寸	1*M40
插头/插座/盖板	上部 插座	罩盖	无盖板
两侧输入电缆数量	0	外壳设计	顶部进线
锁定系统设计	侧面锁定, 普通高度	安装尺寸	6
进线	带螺纹	密封	无密封
颜色 (RAL)	RAL 7035	BG	6
适用于 ModuPlug®	是		

分类

ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ETIM 10.0	EC000437	ECLASS 14.0	27-44-02-02
ECLASS 15.0	27-44-02-02		

HDC 40D TOBU 1M40G CS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。
设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。
外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。
镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。
魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 16B DMDQ 2QB	版本
订货号	1665270000	HDC - 外壳, 安装尺寸: 6, 防护等级: IP65, 插接状态下, 插头盖板, 侧面锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: none
GTIN (EAN)	4008190421977	
数量	1 ST	

IP68 版本



魏德米勒不仅为多种应用供应多种电缆接头，还提供多样化的接线盒。
黄铜、塑料和不锈钢制成的电缆接头符合最多样化的 IP 防护等级，适合任何工业接线盒。
不同系列和应用的电缆接头通过了 VDE、UL、UR、cULus、DNV GL或EN 45545认证和测试。

通用订货数据

类型	VG M40 - MS 68	版本
订货号	1772250000	VG MS (标准黄铜电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 9 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 黄铜材质, 镀镍的
GTIN (EAN)	4032248129904	
数量	10 ST	
类型	VG M40-1/K68	版本
订货号	1909890000	VG K (标准塑料电缆接头), 电缆接头, 直, M 40, 10 mm, OD min. 19 - OD max. 28 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30分钟), 聚酰胺 6
GTIN (EAN)	4032248536818	
数量	10 ST	