

## 产品图片



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

## 通用订货数据

版本	测试适配器（端子），1000 V, 20 A
订货号	<a href="#">1116710000</a>
类型	PS_ZQV_SET
GTIN (EAN)	4032248911455
数量	1 items

**PS\_ZQV\_SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**技术数据****审批**

RoHS	一致
------	----

**尺寸和重量**

高度	94 mm	高度 (英寸)	3.7008 inch
直径	4 mm	净重	82 g

**温度**

环境温度	-5 °C...40 °C
------	---------------

**环保产品合规**

RoHS 合规状态	符合要求
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	8d191f1d-272c-40a1-8319-7de6fe5d9746

**其它技术参数**

带锁销	无	安装方式	插入的
-----	---	------	-----

**可压接导线 (额定联接)**

剥线长度	20 mm	联接类型	插拔联接
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端	1.5 mm <sup>2</sup>	最大压接面积 软导线	1.5 mm <sup>2</sup>
头 DIN 46228/1, 最大			
接线截面积, 多股线, 最大	1.5 mm <sup>2</sup>		

**大小**

直径	4 mm	间距 P (单位 : mm)	5.40 mm
----	------	----------------	---------

**材料参数**

颜色编码	红色
------	----

**系统特征值**

类型	检测插头
----	------

**通用的**

回路数	1
-----	---

**额定数据**

额定电压	1000 V	压接支持和插拔式系统最大电压	1000 V
额定电流	20 A	最大电流	20 A

**分类**

ETIM 8.0	EC002555	ETIM 9.0	EC002555
ETIM 10.0	EC002555	ECLASS 14.0	27-25-03-04
ECLASS 15.0	27-25-03-04		