

SAISGS-M-8A-8/10-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



缆线长度往往各异。魏德米勒因此提供可定制的多直插式接头与电缆的总成。

反向插座和插头，用于客户定制的M8、M12、M16和7/8"联接，结实耐用，十分适合于机械工程。M12接插件提供5种联接系统的方式

螺钉联接能在应用中得到广泛使用。导线或是带管状端头的导线，可以插入连接件并用螺钉加固。这种经典又经济的联接，同样可以支持多导线联接。

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 可现场安装的接插件, M12 |
| 订货号 | 1118910000 |
| 类型 | SAISGS-M-8A-8/10-M12 |
| GTIN (EAN) | 4032248900084 |
| 数量 | 1 items |

SAISGS-M-8A-8/10-M12

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E307231

尺寸和重量

净重 51.55 g

环保产品合规

RoHS 合规状态 合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知) 6c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4

技术资料 可定制接插件

| | | | |
|--------|---------------------|--------|----------------------|
| 回路数 | 8 | 编码 | A 编码 |
| 插针镀层 | 镀金的 | 联接类型 | 螺钉联接 |
| 外壳基本材料 | CuZn | 绝缘电阻 | 108 Ω |
| 最大电缆直径 | 10 mm | 最小电缆直径 | 8 mm |
| 最大压接面积 | 0.5 mm ² | 最小压接面积 | 0.14 mm ² |
| 额定电压 | 60 V | 额定电流 | 2 A |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 100 |
| 污染等级 | 3 | 端头类型 | 公头 |
| 屏蔽连接 | 是 | 螺纹环材料 | 锌压铸 |
| 外壳温度范围 | -40 ... +85 °C | | |

PB47 USB /M12 I通用参数

| | | | |
|------|------|--------|-------|
| 回路数 | 8 | 端口 1 | M12 |
| 端口 2 | 螺钉 | 外壳基本材料 | CuZn |
| 联接螺纹 | M12 | 插针镀层 | 镀金的 |
| 防护等级 | IP67 | 插拔次数 | ≥ 100 |

标准

连接器标准 IEC 61076-2-101

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002635 | ETIM 9.0 | EC002635 |
| ETIM 10.0 | EC002635 | ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-01-16 | | |

插针分配方案

