## ERME 10<sup>2</sup> SPX 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- 自动化剥线工具, 具有自动调节功能
- 适用于软导线和硬导线
- 极适合用于机械和厂房工程设计、铁路运输、 风能发电, 机器人技术, 防爆保护以及航海、近海和造船等行业。
- 剥线长度可以通过调整挡板位置控制
- 剥线后自动打开刀口
- 不会出现单股导线散开的情况
- 可以根据不同绝缘层的厚度调整切入深度
- 无需特地进行更改, 便能通过两个步骤处理双绝缘电缆
- 自动调整功能, 无需其他操作
- 使用寿命长
- 人体工程学设计

## 通用订货数据

版本	附件, 刀具架	
订货号	<u>1119030000</u>	
类型	ERME 10 <sup>2</sup> SPX 4	
GTIN (EAN)	4032248948420	
数量	1 items	

## ERME 10<sup>2</sup> SPX 4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

21-04-48-91

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

ECLASS 13.0

ECLASS 15.0

口计和手具				
尺寸和重量				
深	11.2 mm	深度 (英寸)	0.4409 inch	
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.9055 inch	
宽度	52 mm	宽度 (英寸)	2.0472 inch	
	52 mm	 长度 (英寸)	2.0472 inch	
净重	25.6 g			
环保产品合规				
RoHS 合规状态	不受影响			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)			
PW6 技术数据				
物品描述	适用于Stripax 10的置刀盒			
剥线工具				
<b>颜色编码</b>	灰色	最大压接面积	10 mm <sup>2</sup>	
最小压接面积	0.08 mm²			
分类			,	
ETIM 6.0	EC001509	ETIM 7.0	EC001509	
ETIM 8.0	EC001509	ETIM 9.0	EC001509	
ETIM 10.0	EC001509	ECLASS 9.0	21-04-92-37	
ECLASS 9.1	21-01-90-90	ECLASS 10.0	21-04-92-37	
ECLASS 11.0	21-04-48-91	ECLASS 12.0	21-04-48-91	

ECLASS 14.0

21-04-48-91

21-04-48-91