

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



... 用于魏德米勒RSV和DSTV-HD系统的插针

- 自锁机构保证了压接的质量
- 操作失误时可以解除自锁
- 固定挡块可保证端头的精确放置位置

通用订货数据

版本	压接工具, 端头的压接工具, 0.08mm ² , 1mm ² , FoderB 夹
订货号	1119580000
类型	HTF HYB
GTIN (EAN)	4032248900626
数量	1 items

HTF HYB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

宽度	200 mm	宽度 (英寸)	7.874 inch
净重	443.2 g		

环保产品合规

RoHS 合规状态	不受影响
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

PW6 技术数据

物品描述	压接工具	类型	机械的, 压模不可拆卸
------	------	----	-------------

压接工具数据

管状端头 最大横截面	1 mm ²	管状端头 最小横截面	0.08 mm ²
Crimpart/-profil	FoderB 夹		

触点描述

压接范围, 最大	1 mm ²	最小压接面积	0.08 mm ²
----------	-------------------	--------	----------------------

分类

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

