

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成，经过我们的不断优化，能抵抗严苛环境条件。该多部件外壳允许用户在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

通用订货数据

版本	附件, 螺钉联接, 安装尺寸: 250
订货号	1120130000
类型	HDC HP 250 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901487
数量	1 items

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据**审批**

ROHS	一致
------	----

尺寸和重量

长度	37 mm	长度 (英寸)	1.4567 inch
直径	12.3 mm	净重	2 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

联接类型	螺钉联接	颜色编码	黑色
基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢	系列	高能量

通用参数

联接类型	螺钉联接	安装尺寸	250
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
绝缘电阻	1010 Ω	绝缘材料	带玻璃纤维的聚酰胺
污染等级	PD 2 (PD 3)	基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢
系列	高能量	不含卤素	false
BG	250		

重要注意事项

产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。
------	--

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 250 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸

