## **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







RockStar® 高电流外壳采用高强度铸铝制成, 经过我们的 不断优化,能抵抗严苛环境条件。 该多部件外壳允许用户 在工作流程的每一步都能对工作状态进行检查。

### 通用订货数据

	·		
版本	附件, 螺钉联接, 安装尺寸: 250		
订货号	<u>1120130000</u>		
类型	HDC HP 250 SHOCKPROTEC		
GTIN (EAN)	4032248901487		
数量	1 items		



## **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# 技术数据

审批			
ROHS	一致		
尺寸和重量			
			<u> </u>
长度	37 mm	长度 (英寸)	1.4567 inch
直径	12.3 mm	净重	2 g
环保产品合规			
RoHS 合规状态			
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		
通用参数			
联接类型	螺钉联接	颜色编码	黑色
基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢板, 防 锈	系列	高能量
通用参数			
联接类型	·····································	安装尺寸	250
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
绝缘电阻	1010 Ω	绝缘材料	带玻璃纤维的聚酰胺
污染等级	PD 2 (PD 3)	基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢板, 防锈
系列	 高能量		false
BG	250		
重要注意事项			
产品信息	内部产生的电压可能会与工作电压叠加,并包含相应的峰值,具体取决于预期运行情况。必须确保这 些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格,请联系我们。		
	些峰值电压不超过额定电压。	如果应用超出此技术规格,请	
分类	些峰值电压不超过额定电压。	如果应用超出此技术规格,请	
ETIM 6.0	EC002943	ETIM 7.0	EC002943
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC002943 EC002943
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002943 EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002943 EC002943 27-44-02-92
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1	EC002943 EC002943 EC002943 27-44-01-92	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	EC002943 EC002943 27-44-02-92 27-44-02-92
ETIM 6.0 ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC002943 EC002943 EC002943	ETIM 7.0 ETIM 9.0 ECLASS 9.0	EC002943 EC002943 27-44-02-92

目录日期/图纸 2

## **HDC HP 250 SHOCKPROTEC**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

图纸

