

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



魏德米勒的 HighPower 配件是对 RockStar® HighPower 连接器的补充，可提升其安全性、稳定性和易用性。耐用的外壳、精确的编码元件与高品质的紧固组件能确保可靠的高电流连接，使之非常适用于能源、轨道交通及工业应用。

通用订货数据

版本	附件, 螺钉联接, 安装尺寸: 550
订货号	1120140000
类型	HDC HP 550 SHOCKPROTEC
GTIN (EAN)	4032248901470
数量	1 items

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

长度	39.3 mm	长度 (英寸)	1.5472 inch
直径	17.4 mm	净重	8 g

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

通用参数

联接类型	螺钉联接	设计应用	HighPower 550 A
颜色编码	黑色	基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢
系列	高能量		

通用参数

联接类型	螺钉联接	安装尺寸	550
阻燃等级符合 UL 94	V-0	颜色编码	黑色
绝缘电阻	1010 Ω	绝缘材料	带玻璃纤维的聚酰胺
污染等级	PD 2 (PD 3)	基础材料	PA 66 GF 30, 不锈钢
系列	高能量	不含卤素	false
BG	550		

重要注意事项

产品信息 内部产生的电压可能会与工作电压叠加, 并包含相应的峰值, 具体取决于预期运行情况。必须确保这些峰值电压不超过额定电压。如果应用超出此技术规格, 请联系我们。

分类

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC HP 550 SHOCKPROTEC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

