


AIMESA VRM 6,20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



- 用于单根导线的自动剥线
- 根据 DIN VDE 0295, 5 级对软导线进行剥线
- 局部剥线, 末端保留绝缘层
- 无需更换工具
- 针对不同导线横截面积可快速简单地进行调节。
- 电子驱动

通用订货数据

| | |
|------------|----------------------------|
| 版本 | 附件, 刀具组 |
| 订货号 | 1120910000 |
| 类型 | AIMESA VRM 6,20 |
| GTIN (EAN) | 4032248901920 |
| 数量 | 1 items |

技术数据

www.weidmueller.com

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 20 mm | 深度 (英寸) | 0.7874 inch |
| 高度 | 1.6 mm | 高度 (英寸) | 0.063 inch |
| 宽度 | 26.5 mm | 宽度 (英寸) | 1.0433 inch |
| 净重 | 9 g | | |

环保产品合规

| | |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态 | 符合要求 |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

重要注意事项

产品信息 1534740000 - Powerstripper AM 12 (up to serial number 2018)

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |